

Garant**Keskeny tárcsamaró, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16×k11: 160X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	185500 160X6
GTIN	4045197097767
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:**

Három oldalt vágó fém tárcsamaró, furatvállal és ékhoronnyal. Keresztfogazású: A váltakozóan ferde fogazású maró mély vágásoknál is nagyon jól forgácsol.

Felhasználás:

Reteszhornyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,1 \times D$.

Műszaki leírás

Furat Ø H7	40 mm
Fogak száma Z	48
Előtolás f_z acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Fogásszélesség	6 mm
Vágóél Ø D_c	160 mm

Szárkivitel	furattal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1834 A
Maróprofil	keresztfogazás
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js16
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		