



## Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz „SmartCheck USB”, Maximális nyomaték: 1500Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	654651 1500
GTIN	4018754331352
Árucikk kategória	60N

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas nyomatékellenőrző készülék az elforgatható kijelzőnek és alaptestnek köszönhetően. Vízszintesen és függőlegesen felszerelhető. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült. **Micro-USB csatlakozó adatok exportálásához** és áramellátáshoz. Memóriával 250 mért értékhez.

3 üzemmód: követő kijelző (**Track**), első csúcsérték felismerés (**First-Peak**), csúcsérték kijelzés (**Peak-Hold**).

**Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbfin.

- **Robusztus.** Az integrált optikai és akusztikus túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít.
- **Pecíz.** A csupán  $\pm 1$  %-os kijelzés eltérés maximálisan megbízható mérési adatokat biztosít.
- **Felkészült.** A nagy méréstartománnyal rendelkező integrált érzékelővel azonnal munkához láthat.
- **Rugalmas.** A SmartCheck szinte mindenhol elhelyezhető. Akár horizontálisan vagy vertikálisan felszerelhető - az átgondolt rögzítési pontok, a kompakt felépítés és a forgatható kijelző mindent lehetővé tesznek.
- **Egyedi.** Három üzemmód (Trak, First Peak, Peak Hold) és három mértékegység (N·m, ft·lb, in·lb) áll rendelkezésre. Egyedi célnyomaték és tűrés adható meg a mért érték értékeléséhez.

- **Független. Saját csatlakozó aljzat nélküli munkaállomásoknál való használathoz. A klasszikus vezetékes használat mellett elemes működtetés is lehetséges.**
- **Forgatható. A SmartCheck optimálisan beállítható az egyedi látószöghöz. Mert nem csak a kijelző, hanem a kijelző tartó és az alaptest is 180°-ban elforgatható.**
- **Akár 250 adatállományt tárol. Dátummal és időbélyeggel.**
- **Adatok exportálása és opcionális áramellátás micro USB csatlakozón keresztül.**
- **A dokumentációs szoftver díjmentesen letölthető.**

**Előny:**

Kompakt és sokoldalú nyomatékellenőrző készülék. Hálózati vagy elemes üzem.

**Felhasználás:**

Skálás és skála nélküli **nyomaték csavarhúzó** és **kulcsok** beállítása és ellenőrzése.

**Tartalom:**

Tápegység és SmartCheck USB szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati igazolás elkészítéséhez. Stabil, műanyag kofferben.

**Figyelem:**

Megfelelő Bluetooth modul az eShopban kapható (52110222 sz.).

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1500 Nm
Kijelző készülék szélessége	120 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Kijelző készülék mélysége	167 mm
Súly	5,69 kg
Kijelző készülék magassága	124 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Méréstartomány	150 - 1500 Nm
Négyszög befogó	1 coll
Gyártó jelölése	SMARTCHECK 1500 USB
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

