

Garant**Tárcsamaró, bevonat nélkül, Øxszélesség js16xk11: 80X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	185820 80X10
GTIN	4045197097972
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:**

Keresztfogazású, furatvállal és ékhoronnyal.

Felhasználás:

Reteshoronyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,1 \times D$.

Műszaki leírás

Fogásszélesség	10 mm
Előtolás f_z acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Furat $\varnothing H7$	27 mm
Fogak száma Z	16
Szárkivitel	furattal

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 885 A
Maróprofil	keresztfogazás
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js16
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		