



## Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	327401 4
GTIN	4062406764593
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

#### Felhasználás:

Az esztergagép orsóképjába történő befogáshoz.

#### Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

#### Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

#### Különleges tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

#### Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Munkatartomány Ø: 28 - 50 mm

Befogókör Ø D1: 26 mm

Hasznos hossz B: 70,3 mm

Munkadarab súlya: 55 kg

Külső Ø: 52 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 9 mm

### Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	9 mm
--------------------------	------

Külső Ø	52 mm
Munkatartomány Ø	28 - 50 mm
Munkadarab súlya	55 kg
Hasznos hossz B	70,3 mm
Befogókör Ø D1	26 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő