

HOLEX**Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327401 5
GTIN	4062406764609
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

Különleges tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Munkatartomány Ø: 28 - 50 mm

Befogókör Ø D1: 26 mm

Hasznos hossz B: 70,3 mm

Munkadarab súlya: 55 kg

Külső Ø: 52 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 9 mm

Műszaki leírás

Befogókör Ø D1	26 mm
----------------	-------

Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A	9 mm
Munkadarab súlya	55 kg
Külső \varnothing	52 mm
Munkatartomány \varnothing	28 - 50 mm
Hasznos hossz B	70,3 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő