



## Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	327402 4
GTIN	4062406765811
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

#### Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

#### Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

#### Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

#### Különleges tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

#### Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Teljes hossz: 190 mm

Munkatartomány Ø: 40 - 72 mm

Befogókör Ø D1: 38 mm

Hasznos hossz B: 89 mm

Munkadarab súlya: 65 kg

Külső Ø: 70 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	190 mm
--------------	--------

Munkatartomány Ø	40 - 72 mm
Munkadarab súlya	65 kg
Külső Ø	70 mm
Befogókör Ø D1	38 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	14 mm
Hasznos hossz B	89 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő