

**HOLEX****Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327403 5
GTIN	4062406765842
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

**Felhasználás:**

Az esztergagép orsókéjébe történő befogáshoz.

**Alkalmazható:**

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

**Tartalom:**

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

**Különleges tartozék:**

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

**Figyelem:**

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Munkatartomány Ø: 55 - 100 mm

Befogókör Ø D1: 54 mm

Hasznos hossz B: 104,1 mm

Munkadarab súlya: 100 kg

Külső Ø: 82 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

**Műszaki leírás**

Munkadarab súlya	100 kg
------------------	--------

Hasznos hossz B	104,1 mm
Befogókör Ø D1	54 mm
Munkatartomány Ø	55 - 100 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	20 mm
Külső Ø	82 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő