



Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	327402 5
GTIN	4062406765828
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

Felhasználás:

Az esztergagép orsóképjába történő befogáshoz.

Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

Különleges tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Teljes hossz: 218 mm

Munkatartomány Ø: 40 - 72 mm

Befogókör Ø D1: 38 mm

Hasznos hossz B: 89 mm

Munkadarab súlya: 65 kg

Külső Ø: 70 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	218 mm
--------------	--------

Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A	14 mm
Munkatartomány \varnothing	40 - 72 mm
Külső \varnothing	70 mm
Hasznos hossz B	89 mm
Munkadarab súlya	65 kg
Befogókör \varnothing D1	38 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő