



Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	327403 4
GTIN	4062406765835
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Jobbos és balos forgásirány lehetséges.**
- **Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.**

Felhasználás:

Az esztergagép orsókéjébe történő befogáshoz.

Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

Különleges tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.

Munkatartomány Ø: 55 - 100 mm

Befogókör Ø D1: 54 mm

Hasznos hossz B: 104,1 mm

Munkadarab súlya: 100 kg

Külső Ø: 82 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Műszaki leírás

Munkadarab súlya	100 kg
------------------	--------

Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A	20 mm
Befogókör \varnothing D1	54 mm
Külső \varnothing	82 mm
Hasznos hossz B	104,1 mm
Munkatartomány \varnothing	55 - 100 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő