

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB725-1 Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	UNI
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412

Tűrés	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,2 - 6 mm
Minőség	HB725-1
Forgácstörő	UM1
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz