

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB725-1 Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	UNI
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a _p	0,2 - 6 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Minőség	HB725-1
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Forgácstörő	UM1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz