

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB725-1 Minőség: HB725-1
Forgácstörő: UM1
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Fogásmélység a_p	0,2 - 6 mm
Forgácstörő	UM1
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB725-1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz