

**Garant****SNMG 120412, Minőség: HB725-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120412 HB725-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB725-1  
Forgácstörő: UM1  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 6 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	8

Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Minőség	HB725-1
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	UM1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz