

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB725-1 Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 6 mm
Tűrés	M
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	UM1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB725-1

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	UNI
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz