

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB725-1 Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB725-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Fő felhasználás	UNI
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308

Tűrés	M
Forgácstörő	UM1
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz