

Garant**TC.T 16T304, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 16T304 HB725-1 Minőség: HB725-1
Forgácstörő: UM1
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	UM1
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Szerszámananyag	HM

Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Minőség	HB725-1
Tűrés	M
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz