

Garant**Tárcsamaró, bevonat nélkül, Øxszélesség js16xk11: 125X5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 185820 125X5 |
| GTIN | 4045197098078 |
| Árucikk kategória | 11U |

Leírás**Kivitel:**

Keresztfogazású, furatvállal és ékhoronnyal.

Felhasználás:

Reteshoronyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,1 \times D$.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------|
| Fogak száma Z | 24 |
| Fogásszélesség | 5 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,09 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| Furat $\varnothing H7$ | 32 mm |
| Szárkivitel | furattal |

| | |
|------------------|----------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HSS Co 5 |
| Szabvány | DIN 885 A |
| Maróprofil | keresztfogazás |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | js16 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 9 m/min | M |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |