

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz