

**Garant****VBMT 160408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,8 mm
Szersámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz