

Garant**VBMT 160402, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160402 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7130-2
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz