

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz