

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VS
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz