



DP50 csővágó hőálló csövekhez, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	818190 1
GTIN	4003773087809
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

Szerszámtest üvegszál erősítésű műanyagból. Szerszám nélkül cserélhető megfordítható penge kiváló minőségű golyóscsapágy acélból. Optimális csőmegvezetés és könnyű vágás a siklócsapágyazott és önbeálló görgőknek köszönhetően. A rugózó vágópengének köszönhetően nem szükséges a fáradtságos utánállítás a vágás közben.

Előny:

Egy szerszám, két funkció, három átmérő. **Gyakori műanyag szennyvízcsövek könnyű és tiszta vágásához és leélezéséhez egy műveletben.** Sima vágás: Nincs utánállítás, nincs sorjázás és kisebb a dugulásveszély vagy a tömítés károsodása.

Felhasználás:

Hőálló és sok más műanyag csövet vág 32, 40 vagy 50 mm Ø-vel és max. 2,4 mm falvastagsággal. Könnyen pozícionálható a vágási helyre való szabad rálátással. Után- vagy finomvágás 10 mm vágási hosszról lehetséges.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 818191 sz. 1 méret és a tartalék gyorscsérés tengelyt a 818192 sz. 1 méret alatt.

Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	32 mm
Külső cső Ø-höz	40 mm
Külső cső Ø-höz	50 mm

Súly	294 g
Hossz	202 mm
Megfelelő csőanyag	Alumínium
Megfelelő csőanyag	Vörösréz
Megfelelő csőanyag	Sárgaréz
Megfelelő csőanyag	VA
Termék fajtája	Csővágókhöz

Tartozék

Tartalék penge Típus 1	818191 1
Tartalék gyorscsérés tengely Típus 1	818192 1