



Csővágó TubiX®, gyorsállítással, Max. Ø-höz: 76mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	818380 76
GTIN	4003773088127
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

Könnyű és hosszú élettartamú magnézium fémház tűgörgős csapágyazású vezetőgörgőkkel és vágókerékkel. Kézi sorjázó, a testbe süllyeszthető. Tartalék vágókerékkel.

Előny:

Automatikusan rászorul és rögzül a csövön a **QuickLock gyorsállítással**.

· **A vágókerék gyorsan és pontosan pozícionálható a különböző cső átmérőkre.**

Felhasználás:

Univerzális, **réz, alumínium** és **vékonyfalú INOX csövek** vágásához (2 mm falvastagságig).

Alkatrész:

Tartalék vágókerék tűgörgős csapágyazással és gyorsan cserélhető tengellyel, lásd 818385 sz.

Műszaki leírás

Vágókerék furat	7,8 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Vágókerék szélessége	6,2 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 76 mm
Gyártó jelölése	TubiX
Súly	865 g
Hossz	260 mm
Szélesség	100 mm

Magasság	42 mm
Termék fajtája	Csővágókhöz

Tartozék

Tartalék vágókerék Típus 1	818385 1
----------------------------	----------