

HOLEX**VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201200 3
GTIN	4045197112217
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Stabil vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	3 mm
Fogak száma Z	2
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,008 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,01 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Élhossz L _c	5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		