

Mitutoyo**Hézagmérő, acél, kalibrált, Lapok száma: 20**

Rendelési adatok

Rendelés száma	478242 20
GTIN	2050002071827
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Ideális nagy számú mérési feladathoz. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. A méret minden lapra rá van nyomva. A lapok könnyen eltávolíthatóak és egyenként kinyithatóak és lezárhatóak. A pontosság gyári szabvány szerint készítve.

Pontosság:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Tartalom:

Gyártói kalibrálási igazolással.

Műszaki leírás

Lemezvastagságok	0,05– 1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lap hossza	150 mm
Lapok száma	20
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Alapanyag	Acél

Termék fajtája

Hézagmérő