

Mitutoyo**Hézagmérő, acél, kalibrált, Lapok száma: 10**

Rendelési adatok

Rendelés száma	478242 10
GTIN	2050002071810
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Ideális nagy számú mérési feladathoz. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. A méret minden lapra rá van nyomva. A lapok könnyen eltávolíthatóak és egyenként kinyithatóak és lezárhatóak. A pontosság gyári szabvány szerint készítve.

Pontosság:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Tartalom:

Gyártói kalibrálási igazolással.

Műszaki leírás

Lemezvastagságok	0,05 – 0,2 (0,05 emelkedés) 0,3 – 0,8 (0,1 emelkedés) mm
Lap hossza	150 mm
Lapok száma	10
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3

Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő