

KERN**Számláló mérleg, CIB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 3kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479541 3
GTIN	4045761214880
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).**
- **A céltömeg ill. a céldarabszám beprogramozható hangjelzéssel.**
- **Számláló összememória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.**
- **Referencia darabszám vagy referencia tömeg választható.**
- **Hálózati és akkumulátoros üzem lehetséges.**
- **Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**
- **Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**

Checkweighing kijelző: akusztikus vagy optikai visszajelzés, ha a mérlegelés egy előzetesen meghatározott határértéken kívül esik.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, akkumulátor, munkavédelmi fedél.

Műszaki leírás

Magasság	120 mm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes

Névleges feszültség	240 V
Darabsúly min.	1 g
Mélység	330 mm
Nettó tömeg	3,5 kg
Szélesség	350 mm
Berezgési idő	2 s
Mérleg lap mérete	315×215 mm
Maximális mérlegelési tartomány	3 kg
Leolvasás	0,2 g
Ismételhetőség	0,2 g
Linearitás	±0,4 g
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Számláló mérleg

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50
KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50