

**KERN****Számláló mérleg, CIB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 30kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479541 30
GTIN	4045761214835
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

- **Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).**
- **A céltömeg ill. a céldarabszám beprogramozható hangjelzéssel.**
- **Számláló összemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.**
- **Referencia darabszám vagy referencia tömeg választható.**
- **Hálózati és akkumulátoros üzem lehetséges.**
- **Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**
- **Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**

Checkweighing kijelző: akusztikus vagy optikai visszajelzés, ha a mérlegelés egy előzetesen meghatározott határértéken kívül esik.

### Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, akkumulátor, munkavédelmi fedél.

## Műszaki leírás

Mérleg lap mérete	315×215 mm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes

Maximális mérlegelési tartomány	30 kg
Magasság	120 mm
Linearitás	±4 g
Szélesség	350 mm
Leolvasás	2 g
Nettó tömeg	3,6 kg
Ismételhetőség	2 g
Mélység	330 mm
Berezgési idő	2 s
Névleges feszültség	240 V
Darabsúly min.	10 g
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Számláló mérleg

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50
KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50