

KERN**Számláló mérleg, CIB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 6kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479541 6
GTIN	4045761214897
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).**
- **A céltömeg ill. a céldarabszám beprogramozható hangjelzéssel.**
- **Számláló összemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.**
- **Referencia darabszám vagy referencia tömeg választható.**
- **Hálózati és akkumulátoros üzem lehetséges.**
- **Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**
- **Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**

Checkweighing kijelző: akusztikus vagy optikai visszajelzés, ha a mérlegelés egy előzetesen meghatározott határértéken kívül esik.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, akkumulátor, munkavédelmi fedél.

Műszaki leírás

Darabsúly min.	2 g
Ismételhetőség	0,5 g
Energiaellátás	Akkus

Energiaellátás	Vezetékes
Maximális mérlegelési tartomány	6 kg
Mélység	330 mm
Szélesség	350 mm
Névleges feszültség	240 V
Linearitás	± 1 g
Nettó tömeg	3,6 kg
Mérleg lap mérete	315×215 mm
Leolvasás	0,5 g
Magasság	120 mm
Berezgési idő	2 s
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Számláló mérleg

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50
KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50