

# HEDI

## Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 25N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081103 25N
GTIN	4003644024179
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

#### Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Műszaki leírás

IP védettség osztály	IP 44
----------------------	-------

Csatlakozó aljzatok száma	3
Kábel szerkezete	3G1,5
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség	250 V
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	25 m
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Kábeldob