

## HEDI

Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak, Típus: 50N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081104 50N
GTIN	4003644024117
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

#### Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettségi osztály: IP 44

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Névleges teljesítmény letekerve: 3500 (16A) W

Kábel kategória: H07RN-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: Gumi

Kábelhossz: 50 m  
Csatlakozó aljzatok száma: 3

## Műszaki leírás

Ház anyaga	Műanyag
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16A) W
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	50 m
Csatlakozó aljzatok száma	3
IP védettségi osztály	IP 44
Névleges feszültség	250 V
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel anyaga	Gumi
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob