

Garant**DC.T 070202, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 070202 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Tűrés	G
Váltólapka ISO kód	DCGT 070202
Forgácstörő	AF
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	0,2 mm
Minőség	HB7315-1
Elötólás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzáréndelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz