

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 11T302 HB7315-1 Minőség: HB7315-1
Forgácstörő: AF
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCGT 11T302
Minőség	HB7315-1
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm

Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz