


Garant**CC.T 060202, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 060202 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Sarokrádiusz	0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCGT 060202
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Minőség	HB7315-1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz