

**Garant****CC.T 060204, Minőség: HB7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AF
Előtolás $f$	0,03 - 0,1 mm/ford,

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min
Tűrés	G
Minőség	HB7315-1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 060204
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz