

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	AF
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Minőség	HB7315-1
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T304
Tűrés	G
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz