


Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260056 HB7315-1 |
| GTIN | 4062406769918 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CCMT 09T302 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | N |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 600 m/min |
| Előtolás f | 0,03 - 0,1 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,5 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | AF |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Tűrés | G |
| Váltólapka ISO kód | CCGT 09T302 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Szerszámanyag | HM |
| Minőség | HB7315-1 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |