

Garant**CCGT 120402, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120402 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCGT 120402
Forgácstörő	AF
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7315-1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz