

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7315-1 Minőség: HB7315-1
Forgácstörő: AF
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	G
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Váltólapka ISO kód	DCGT 11T304
Minőség	HB7315-1
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz