

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Forgácstörő	AF
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T308

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Tűrés	G
Minőség	HB7315-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz