

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7315-1 Minőség: HB7315-1
Forgácstörő: AF
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Váltólapka ISO kód	DCGT 070204

Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Minőség	HB7315-1
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz