

JEPSON POWER

Drytech® körfűrész tárcsa Ø 203 mm, Fogak száma: 48**Rendelési adatok**

Rendelés száma	078243 48
GTIN	4260052466780
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Optimális fémrácsok és rácsok, trapézlemezek, profilok, kábelcsatornák, redőnycsövek stb. vágásához. 1.0 – 1.7 mm méretükkel az LBS fűrészlapok lényegesen vékonyabbak, mint a hagyományos fűrészlapok. Ezáltal takarékosabbak az anyaggal, hatékonyabbak és gyorsabbak. Energiatakarékos, ezáltal nagyobb az akku teljesítménye. Vágási sebesség max. 3800 ford./perc.

Műszaki leírás

Lap Ø D	203 mm
Fogak száma	48
Alkalmas anyagok	Steel
Vágási szélesség B	1,2 mm
Furat Ø	25,4 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap

