

**Garant****VC.T 160402, Minőség: HB7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VCMT 160402 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VCGT 160402
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 600 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7315-1

Forgácstörő	AF
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Tűrés	G
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz