

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Minőség	HB7315-1
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	AF

Tűrés	G
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VCGT 160408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz