

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 600 m/min
Forgácstörő	AF
Váltólapka ISO kód	VCGT 110304

Minőség	HB7315-1
Szerszámanyag	HM
Tűrés	G
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz