

Garant**ZCMX 10T304, Minőség: HBZ120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 10T304 HBZ120 Minőség: HBZ120

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Minőség	HBZ120

Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 200 m/min
Szerszámanyag	HM
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz