

Garant**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w:
19/1,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273781 19/1,5
GTIN	4062406769888
Árucikk kategória	21W

Leírás

Felhasználás:

A 273656 – 273749 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható:

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	40 mm
Pengemagasság h ₅	19 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Teljes hossz L	96 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Rendszerkulcs	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge