

**Garant****eco beszűrő penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszűrési szélesség w:  
32/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273781 32/5
GTIN	4062406770365
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Felhasználás:**

A 273656 – 273749 sz. leszűrő lapkákkal.

**Alkalmazható:**

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

19,5 mm beszűrés mélységtől (3 mm beszűrési szélességig), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszűrő esztergalapokat.

## Műszaki leírás

Beszűrési szélesség w	5 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	110 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Rendszerkulcs	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge