

Garant**eco beszűrő penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszűrési szélesség w:
26/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273781 26/3
GTIN	4062406770327
Árucikk kategória	21W

Leírás

Felhasználás:

A 273656 – 273749 sz. leszűrő lapkával.

Alkalmazható:

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszűrési mélységtől (3 mm beszűrési szélességtől), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszűrő esztergalapokat.

Műszaki leírás

Beszűrési szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	85 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Teljes hossz L	120 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Rendszerkulcs	igen

Axiális beszúrás lehetséges

nem

Termék fajtája

Leszúró penge